



936562524

**Integro - comutador escada, inox lac**

**Características técnicas**

**Corrente elétrica**

16 AX (100W LED (SBL))

**Tensão**

Tensão nominal

250 V

**Materiais**

Cor

Aço inoxidável

Código RAL

9022

Acabamento

Mate

Material

Aço inoxidável  
Termoplástico

Tratamento

Envernizado

**Identificação**

Sistema de montagem

Elemento básico com placa de cobertura central

**Conetividade**

Tipo de montagem

Instalação de embutir  
Montagem por parafuso

**Controlos e indicadores**

Número de teclas (gang)

1

**Dimensões**

Dimensões

55.50 x 55.50 mm

Profundidade da montagem

10 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar

13 mm

**Segurança**

Resistência ao impactos IK

IK05

**Corrente elétrica**

Corrente nominal

16 A

**Texto**

Modo de instalação

Para fixação por parafuso

Tipo de ligação

Com terminais de parafuso

Iluminação

Sem iluminação (não é possível iluminar)

Botão de pressão

Não

**Sustentabilidade**

Conformidade RoHs

Sim