



VH48ETN

**VOLTA ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ 4X12M ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Τάση**

Όνομαστική τάση 400 - 400 V

**Εγκατάσταση, τοποθέτηση**

Κατάλληλο για εξωτερική χρήση Όχι

Τοποθέτηση Γυψοσανίδα

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

Όνομαστικό ρεύμα 63 A

**Ισχύς**

Μέγιστη απώλεια ισχύος ανά ερμάριο σε  $\Delta T=20K$  27 W

**Εξοπλισμός**

Αριθμός ραγών 4

Αριθμός σειρών 4

Αριθμός τμήματος σε πλάτος 1

με κλειδαριά Όχι

**Χωρητικότητα**

Αριθμός στοιχείων 48

Αριθμός μισού στοιχείου ακροδεκτών ανά ράγα 96

**Λειτουργίες**

Με εισόδους αγωγών Ναι

**Διαστάσεις**

Ύψος 755,50 mm

Πλάτος 348 mm

Βάθος 94,50 mm

Ενσωματωμένο ύψος 721 mm

**Κάλυμμα, πόρτα**

Αριθμός πορτών ερμαρίου 1

**Διαστάσεις**

Ενσωματωμένο πλάτος 314 mm

**Κάλυμμα, πόρτα**

Αριθμός κλειδαριών 0

**Διαστάσεις**

Ενσωματωμένο βάθος 90 mm

Αριθμός μονάδων πλάτους 12

**Κάλυμμα, πόρτα**

Με διάφανη πόρτα Ναι

Τύπος πόρτας ερμαρίου Μονή πόρτα

**Συνδεσιμότητα**

Τρόπος στήριξης Στερέωση με βίδες

**Υλικά**

Υλικό Πλαστικό

Κωδικός RAL 9010

Χρώμα Λευκό

**Εξοπλισμός**

Διαθέτει μπλοκ ακροδεκτών γείωσης Ναι

Έχει πλάκα τοποθέτησης Όχι

**Υλικά**

Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία	Ναι
-------------------------------------	-----

**Ασφάλεια**

Κλάση προστασίας	Κατηγορία μόνωσης II
------------------	----------------------

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP30
---------------------------	------

Τύπος κλειδώματος	Κλείδωμα με κουμπωτή κλειδαριά χωρίς κλειδαριά
-------------------	---

Glow wire test	850 °C
----------------	--------

Βαθμός προστασίας με πόρτα	IP30
----------------------------	------

**Βιωσιμότητα**

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----