



14357004

Tipke, K.5, nehrđajući čelik, metalna mat površina

#### Tehničke karakteristike

##### Arhitektura

Kontrolni/radni element Dupla tipka

##### Materijali

Boja Nehrđajući čelik  
RAL kod 9022  
Obrada površine Mat  
Materijal Metal  
Nehrđajući čelik

##### Dimenzije

Visina 55 mm  
Širina 71 mm  
Dubina 25 mm

##### Povezivost

Vrsta montaže Montaža stezaljkama

##### Oprema

Prozor za nadzor/izlaz za svjetlo Ne

##### Pribor

Ima polje za označavanje Ne

##### Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP20  
Otpornost na udarce IK IK05

##### Tekst

Otisak Bez otiska/natpisa  
Način instalacije Pričvršćivanje stezaljkom  
Taster Također za KNX aplikacije: taster, 2-struki i grupni taster, 2-struki

##### Pogodno za

K.x

##### Održivost

Bez halogena Da  
REACH-bez SVHC Da  
Usklađeno sa RoHS Da