



20441909



Thermostat, contact normalement ouvert, a. Enjol., S.1/B.3/B.7, blanc pol. m.

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage sur	Montage encastré
-------------	------------------

Réglages

Température de consigne confort	10 - 40 °C
---------------------------------	------------

Dimensions

Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	42 mm

Alimentation électrique

Tension d'alimentation	230 V AC
------------------------	----------

Tension

Tension nominale	230 - 230 V
------------------	-------------

Courant électrique

Courant de commutation max.	10 A
-----------------------------	------

Matières

Couleur	Blanc polaire
---------	---------------

Puissance

Consommation d'énergie en courant de veille (solstandby)	1,20 W
--	--------

Conditions d'utilisation

Classe d'efficacité énergétique	IV (2%)
---------------------------------	---------

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui