



20441909



**B.3/B.7 Reg. temp. ze ster. czas. st. zw. i el. centr., biały**

**Właściwości techniczne**

**Instalacja, montaż**

Sposób montażu Montaż podtynkowy

**Ustawienia**

Nastawa temperatury komfortowej 10 - 40 °C

**Wymiary**

Wysokość 71 mm

Szerokość 71 mm

Głębokość 42 mm

**Zasilanie**

Napięcie zasilania 230 V AC

**Napięcie**

Napięcie znamionowe 230 - 230 V

**Prąd elektryczny**

Maksymalny prąd łączeniowy 10 A

**Materiały**

Kolor Biały

**Moc**

Zużycie energii w trybie czuwania 1,20 W

**Warunki użytkowania**

Klasa efektywności energetycznej IV (2%)

**Zrównoważony rozwój**

Bezhalogenowe Tak

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak