



20441909



**S.1/B.x - termóst. programável, branc mt**

**Características técnicas**

**Instalação, montagem**

Montagem Encastrar

**Modo de configuração**

Temperatura pré-regulada conforto 10 - 40 °C

**Dimensões**

Altura 71 mm

Largura 71 mm

Profundidade 42 mm

**Alimentação**

Tensão de alimentação 230 V CA

**Tensão**

Tensão nominal 230 - 230 V

**Corrente elétrica**

Corrente máx. de comutação 10 A

**Materiais**

Cor Branco

**Potência**

Consumo de energia em standby (solstandby) 1,20 W

**Condições de utilização**

Classe de eficiência energética IV (2%)

**Sustentabilidade**

Livre de halógeno Sim

REACH - livre de SVHC Sim

Conformidade RoHs Sim