



20441909



Termostat, digitalni, 1NO, centr.ploča, S.1/B.3/B.7, p.bijela mat

#### Tehničke karakteristike

##### Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža

##### Postavke

Zadana vrijednost komfor moda 10 - 40 °C

##### Dimenzije

Visina 71 mm

Širina 71 mm

Dubina 42 mm

##### Napajanje

Napon napajanja 230 V AC

##### Napon

Nazivni napon 230 - 230 V

##### Električna struja

Maks. struja uklapanja/isklapanja 10 A

##### Materijali

Boja Polarna bijela

##### Snaga

Potrošnja energije u stanju pripravnosti (standby) 1,20 W

##### Uvjeti korištenja

Klasa energetske učinkovitosti IV (2%)

##### Održivost

Bez halogena Da

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da