



20441909



Digitální termostat s nastavením času a centrálním dílem, S.1/B.x, bílá mat

Technické vlastnosti

Instalace, montáž

Montáž Zapuštěná montáž

Nastavení

Požadovaná komfortní teplota 10 - 40 °C

Rozměry

Výška 71 mm

Šířka 71 mm

Hloubka 42 mm

Napájení 230 V, záložní baterie 10 let

Napájecí napětí 230 V AC

Napětí

Jmenovité napětí 230 - 230 V

Elektrický proud

Max. spínací proud 10 A

Materiál

Barva Polární bílá

Výkon

Spotřeba energie v pohotovostním režimu (solstandby) 1,20 W

Podmínky použití

Třída energetické účinnosti IV (2%)

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny Ano

Bez REACh-SVHC Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano