



FWB44GS

**Coffret FWB,univers, saillie, classell, IP44, porte transp., 650x1050x161mm,QC**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur	Non
Montage sur	En saillie

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	125 A
-------------------------	-------

**Equipement**

Nombre de rails	16
Nombre de rangées	16
Nombre de travée de large	4
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Oui

**Capacité**

Nombre de modules	192
-------------------	-----

**Fonctions**

Avec guide-câble	Oui
------------------	-----

**Dimensions**

Hauteur	650 mm
Largeur	1050 mm
Profondeur	165 mm

**Couvercle, porte**

Nombre de portes	2
Nombre de serrure de la porte	1

**Dimensions**

Largeur en modules	48
--------------------	----

**Couvercle, porte**

Type de poignée	Loquet
Couvercle/porte transparent(e)	Oui
Type de porte	Porte double, symétrique

**Raccordement**

Nombre d'entrée de câbles	16
---------------------------	----

**Matière**

Matériau	Acier
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

**Equipement**

Borne de mise à la terre	Oui
Plaque de montage incluse	Non

**Sécurité**

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK07
Classe de protection (IP)	IP44

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----