



FWB44GS

FW sup. IP44 PT a.650 l.1050, 192M

Características técnicas

Instalação / montagem

Adequado para utilização no exterior	Não
Montagem	Saliente

Intensidade de corrente

Corrente nominal	125 A
------------------	-------

Equipamento

Número de calhas	16
Número de filas	16
Número de secções	4
Com fecho	Não
Tem bloco de bornes neutro	Sim

Capacidade

Número de módulos	192
-------------------	-----

Funções

Com entradas de conduta	Sim
-------------------------	-----

Dimensões

Altura	650 mm
Largura	1050 mm
Profundidade	165 mm

Tampa, porta

Número de portas de armário	2
Número de bloqueios	1

Dimensões

Número de unidades de largura	48
-------------------------------	----

Tampa, porta

Tipo de fechadura	Fecho
A porta/tampa é transparente	Sim

Ligações

Número de entradas de condutores	16
----------------------------------	----

Materiais

Material	Aço
Código RAL	9010
Cor	Branco puro

Equipamento

Possui bloco de terminais de ligação à terra	Sim
Possui placa de montagem	Não

Índice de proteção

Classe de proteção	Classe de isolamento II
Resistência ao impactos IK	IK07
Índice de proteção IP	IP44

Sustentabilidade

Conformidade RoHS	Sim
-------------------	-----