




HW1M312DE



**Disjoncteur Ouvert HW1 55kA 1250A 3P Débrochable pour TU sentinel Energy**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

|   |        |
|---|--------|
| Courant assigné nominal                                       | 1250 A |
| Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2  | 55 kA  |
| Pouvoir de coupure nominal Ics sous 230V AC selon IEC 60947-2 | 55 kA  |
| Pouvoir de coupure nominal Ics sous 400V AC selon IEC 60947-2 | 55 kA  |

**Endurance**

|   |       |
|---|-------|
| Endurance mécanique nombre de manœuvres | 25000 |
|---|-------|

**Equipement**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Nombre contact auxiliaire inverseur | 3 |
|-------------------------------------|---|

**Tension**

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Tension assignée d'isolement        | 1000 V  |
| Tension assignée de tenue aux chocs | 12000 V |
| Type de tension d'alimentation      | AC      |

**Valeur de résistance**

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Résistance interne | 50 $\mu\Omega$ |
|--------------------|----------------|

**Architecture**

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Nombre de pôles | 3           |
| Type de boîtier | Débrochable |
| Type de pôles   | 3P3D        |

**Déclenchements**

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Temps de réponse à la fermeture | 45 ms |
|---------------------------------|-------|

**Puissance**

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Puissance dissipée totale sous IN | 187,40 W |
|-----------------------------------|----------|

**Durabilité**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| REACH-sans SVHC              | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |

**Photos | dessins**

