




HW1M312DE



## Luftbrytare (ACB) HW1 55kA 1250A 3P utdragbar, för sentinel Energy TU

### Tekniska egenskaper

#### Elektrisk ström

|                                                                     |        |
|---------------------------------------------------------------------|--------|
| Märkström                                                           | 1250 A |
| Yttersta märkkortslutningbrytförmåga Icu under 400 V AC IEC 60947-2 | 55 kA  |
| Driftbrytförmåga Ics under 230 V AC enligt IEC 60947-2              | 55 kA  |
| Driftbrytförmåga Ics under 400 V AC enligt IEC 60947-2              | 55 kA  |

#### Uthållighet

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Mekanisk livslängd (omkopplingar) | 25000 |
|-----------------------------------|-------|

#### Utrustning

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Antal växlande hjälpkontakter | 3 |
|-------------------------------|---|

#### Spänning

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Nominell isolationsspänning Ui     | 1000 V  |
| Nominell impulsskyddsspänning Uimp | 12000 V |
| Matarspänning                      | AC      |

#### Resistans

|                |       |
|----------------|-------|
| Inre resistans | 50 µΩ |
|----------------|-------|

#### Arkitektur

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Antal poler               | 3         |
| Enhetens konstruktionstyp | Utdragbar |
| Antal poler               | 3P3D      |

#### Utlösning

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Reaktionstid vid slutning | 45 ms |
|---------------------------|-------|

#### Ström

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| Total effektförlust vid nominell märkström | 187,40 W |
|--------------------------------------------|----------|

#### Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |

### Illustrationer | teckningar

