



75144150



IP20



**Touch senzor, komfor/konfigurisan, staklo, 4-struki, sa BCU , R.3, KNX, p.bijela**

**Tehničke karakteristike**

**Instalacija, montaža**

Montiranje na PŽ montaža

**Uvjeti korištenja**

Radna temperatura -5 - 45 °C

**Funkcije**

Sa regulatorom sobne temperature Da

**Snaga**

Trenutna potrošnja 12,50 mA

**Dimenzije**

Ugrađena dubina 12,90 mm  
 Montažna dubina ugradbenih kutija 16 mm  
 Visina 152 mm  
 Širina 81 mm  
 Dubina 23 mm

**Oprema**

Broj aktorskih tačaka 8

**Kontrole i indikatori**

S LED indikacijom Da

**Materijali**

Boja Polarna bijela  
 RAL kod 9010  
 Materijal Staklo  
 Obrada površine Sjajno

**Pribor**

Ima polje za označavanje Ne

**Ekran**

Sa ekranom Ne

**Tekst**

Funkcija Za funkcije prekidača, tastera, regulatora svjetla i žaluzina  
 Funkcija blokiranja površine senzora, npr. za čišćenje staklene površine  
 Način instalacije Za vertikalnu montažu  
 Temperatura Dodatni priključak za senzor vanjske temperature  
 Integrisani senzor temperature za rad kao produžna jedinica kontrolera  
 Mjerenje temperature putem unutrašnjeg temperaturnog senzora ili  
 vanjskog komunikacijskog objekta

**Održivost**

REACH-bez SVHC Da  
 Usklađeno sa RoHS Da