




75144155



IP20



Touch senzor, komfor/konfigurisan, staklo, 4-struki, sa BCU , R.3, KNX, crna

Tehničke karakteristike

Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža

Uvjeti korištenja

Radna temperatura -5 - 45 °C

Funkcije

Sa regulatorom sobne temperature Da

Snaga

Trenutna potrošnja 12,50 mA

Dimenzije

Ugrađena dubina	12,90 mm
Montažna dubina ugradbenih kutija	16 mm
Visina	152 mm
Širina	81 mm
Dubina	23 mm

Oprema

Broj aktorskih tačaka 8

Kontrole i indikatori

S LED indikacijom Da

Materijali

Boja	Crna
RAL kod	9005
Materijal	Staklo
Obrada površine	Sjajno

Pribor

Ima polje za označavanje Ne

Ekran

Sa ekranom Ne

Tekst

Funkcija	Za funkcije prekidača, tastera, regulatora svjetla i žaluzina Funkcija blokiranja površine senzora, npr. za čišćenje staklene površine
Način instalacije	Za vertikalnu montažu
Temperatura	Dodatni priključak za senzor vanjske temperature Integrirani senzor temperature za rad kao produžna jedinica kontrolera Mjerenje temperature putem unutrašnjeg temperaturnog senzora ili vanjskog komunikacijskog objekta

Održivost

Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da