



75144155



IP20



Dotykový sensor 4-násobný komfort R.3 sklo, černá

Technické vlastnosti

Instalace, montáž

Montáž Zapuštěná montáž

Podmínky použití

Provozní teplota -5 - 45 °C

Funkce

S prostorovým termostatem Ano

Výkon

Příkon 12,50 mA

Rozměry

Vestavěná hloubka	12,90 mm
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	16 mm
Výška	152 mm
Šířka	81 mm
Hloubka	23 mm

Vybavení

Počet ovládacích bodů 8

Ovládací prvky a indikátory

S kontrolkou LED Ano

Materiál

Barva	Černá
Kód RAL	9005
Materiál	Sklo
Povrchová úprava	Lesklý

Příslušenství

Popisové pole Ne

Obrazovka

S displejem Ne

Texty

Funkce	Pro funkce: spínání, snímání, stmívání a žaluzie Funkce blokování pro povrch snímače, např. pro účely čištění skla
Způsob montáže	Pro svislou montáž
Teplota	Doplňková přípojka pro externí čidlo teploty Integrovaný snímač teploty pro provoz jako rozšiřující jednotka čidla pohybu Měření teploty prostřednictvím interního snímače teploty nebo externího komunikačního objektu

Udržitelnost

Bez REACH-SVHC	Ano
V souladu se směnicí RoHS	Ano