




75144160



IP20



Sensore touch quadruplo comfort KNX - Serie R.1 vetro bianco polare

Caratteristiche tecniche

Installazione, montaggio

Montaggio su

Montaggio a incasso

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio

-5 - 45 °C

Funzioni

Con termostato per ambienti

Sì

Potenza

Corrente assorbita

12,50 mA

Serie

Profondità di installazione

12,90 mm

Profondità delle scatole da incasso

16 mm

Altezza

152 mm

Larghezza

81 mm

Profondità

23 mm

Equipaggiamento

Numero di punti di azionamento

8

Controlli e indicatori

Con indicatore a LED

Sì

Materiali

Colore

Bianco polare

Codice RAL

9010

Materiale

Vetro

finitura superficiale

Lucido

Accessori

Con campo per l'etichetta

No

Schermo

Con display

Sì

Testo

Funzione

Per funzioni interruttori, pulsanti, regolatori luce e veneziane
Funzione di blocco per superfici sensibili, ad es. per la pulizia della
superficie del vetro

Tipo di montaggio

Per installazione verticale

Temperatura

Collegamento aggiuntivo per sonda termica esterna
Sonda termica integrata da utilizzare come derivazione di regolazione
Misurazione della temperatura tramite sonda termica interna od
oggetto di comunicazione esterno

Sostenibilità

Conformità REACH – SVHC free

Sì

Conformità ROHS

Sì