



75144160



IP20



**GI-sen.4-v.komf.knf.p-vit.R.1 OBS! Utgått**

**Tekniska egenskaper**

**Installation, montering**

Montering Infälld montering

**Användningsförhållanden**

Driftstemperatur -5 - 45 °C

**Funktioner**

Med temperaturgivare Ja

**Ström**

Strömförbrukning 12,50 mA

**Dimensioner**

Inbyggnadsdjup	12,90 mm
Inbyggnadsdjup infällda lådor	16 mm
Höjd	152 mm
Bredd	81 mm
Djup	23 mm

**Utrustning**

Antal manöverpunkter 8

**Kontroller och indikatorer**

Med LED-indikering Ja

**Material**

Färg	Vit
RAL-kod	9010
Material	Glas
Ytbehandling	Blank

**Tillbehör**

Har märksfält Nej

**Skärm**

Med display Ja

**Text**

Funktion	För brytar-, tryckknapps-, dimmer- och jalousifunktioner blockerande funktion för sensoravkänning t.ex. för rengöring av glasytan
Utförande	För vertikal montage
Temperatur	Extra anslutning för extern temperatursensor Integrerad temperatursensor för utbyggd styrenhet Temperaturmätning via intern temperatursensor eller externa kommunikationsobjekt

**Hållbarhet**

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja