



75144165



IP20



**KNX-touch geconfig. 4-v, berker R.1 glas, zwart**

**Technische eigenschappen**

**Installatie, montage**

Gemonteerd op Inbouwmontage

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

**Funcies**

Met ruimtethermostaat Ja

**Vermogen**

Stroomverbruik 12,50 mA

**Afmetingen**

Inbouwdiepte 12,90 mm  
 Inbouwdiepte inbouwdozen 16 mm  
 Hoogte 152 mm  
 Breedte 81 mm  
 Diepte 23 mm

**Samenstelling**

Aantal bedieningspunten 8

**Bediening en signalering**

Met led-indicatie Ja

**Materiaal**

Kleur Zwart  
 RAL-code 9005  
 Materiaal Glas  
 Afwerking oppervlakte Glanzend

**Toebehoren**

Heeft tekstveld Nee

**Scherm**

Met display Ja

**Teksten**

Functie Voor schakel-, impuls, dim- en jaloeziefuncties  
 Blokkeerfunctie voor de sensorvlakken, bijv. voor het schoonmaken van de  
 glasoppervlakken  
 Montagewijze Voor verticale montage  
 Temperatuur Extra aansluiting voor externe temperatuursensor  
 Geïntegreerde temperatuursensor voor bedrijf als regelaar bijpost  
 Temperatuurmeting via interne temperatuursensor of extern communicatie-  
 object

**Duurzaamheid**

REACH-SVHC vrij Ja  
 RoHS conform Ja