



EH171



IP20



Programmaklok, elektromechanisch, weekprogramma met gangreserve, 1 w 16 A

Technische eigenschappen

Samenstelling

Aantal kanalen 1

Frequentie

Frequentie 50 - 50 Hz

Vermogen

Stroomverbruik tijdens gebruik 0,50 VA

Gloe- en halogeenlamp 230 V 900 W

Vermogen gloeilamp 900 - 900 W

Funcities

Aantal functiekanalen 1

Aansluiting

Aantal contacten 1

Aansluitdoorsnede soepele ader 1 - 4 mm²

Aansluitdoorsnede massieve ader 1 - 4 mm²

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -10 - 45 °C

Capaciteit

Aantal modules 3

Afmetingen

Hoogte 90 mm

Breedte 54 mm

Diepte 60 mm

Teksten

Schakelmodus Wissel, toe te passen als maak- of verbreekcontact

Montagewijze Voor montage op DIN-rail

Stroom / temperatuur

Maximale stroom (cos phi 0,6) 3 A

Levensduur

Elektrische levensduur bij nominale belasting bij AC1 50000

Teksten

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Spanning

Nominale spanning Ue 230 - 230 V

Vermogen

Verliesvermogen bij volle belasting 1 W

Instellingen

Programmacycli Programmacycli: 1 x 7 dagen

Verlichting

Vermogen LED-lamp 450 W

Duurzaamheid

RoHS conform Ja