



EH171



IP20



## Analogt dygnsur 1 Vxl

### Tekniska egenskaper

#### Utrustning

Antal kanaler 1

#### Frekvens

Frekvens 50 - 60 Hz

#### Ström

Strömförbrukning under drift 0,50 VA

230 V glöd- och halogenlampor 900 W

Effekt glödljus 900 - 900 W

#### Funktioner

Antal funktionskanaler 1

#### Anslutning

Antal anslutningar 1

Area flexibel ledare 1 - 4 mm<sup>2</sup>

Area solid ledare 1 - 4 mm<sup>2</sup>

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur -10 - 55 °C

#### Kapacitet

Antal moduler 3

#### Dimensioner

Höjd 90 mm

Bredd 54 mm

Djup 60 mm

#### Text

Brytare läge Växlande kontakt, NC eller NO

Utförande För montage på DIN-skena

#### Elektrisk ström

Max. effekt (cos phi 0,6) 3 A

#### Uthållighet

Elektrisk hållbarhet vid nominell belastning i AC1 50000

#### Text

Anslutningstyp Med skruvanslutningar

#### Spänning

Märkdriftspänning Ue 230 - 230 V

#### Ström

Effektförlust vid full belastning 1 W

#### Inställningar

Programcykler Programcykler 1 x 7 dagar

#### Belysning

LED-lampans effekt 450 W