



EU302

Relais de contrôle compresseur triphasé 400 V

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de modules

2

Conditions d'utilisation

Température de service

-20 - 55 °C

Température de stockage/transport

-40 - 70 °C

Raccordement

Section de raccordement en câble souple

1 - 6 mm²

Section de raccordement en câble rigide

1.5 - 10 mm²

Dimensions

Hauteur

85 mm

Largeur

35 mm

Profondeur

60 mm

Alimentation électrique

Tension d'alimentation

3N, 400/230 V

Fréquence

Fréquence

50 - 60 Hz

Sécurité

Indice de protection IP

IP30

Puissance

Puissance

5 VA

Puissance dissipée totale sous IN

4 W

Connectivité

Type de connection / prise

Borne à vis

Courant électrique

Courant assigné d'emploi en AC1

8 A

Installation, montage

Montage

Système de jeu de barres
Rail DIN

Réglages

Temporisation au déclenchement

12 s