



EU302

Kontrolní relé 3-fáz. (pro napětí $U_{min}/U_{max} \pm 5$ až 20%, $t=0,1-12$ s)

Technické vlastnosti

Kapacita

Počet modulů 2

Podmínky použití

Provozní teplota -20 - 55 °C

Skladovací/přepravní teplota -40 - 70 °C

Připojení

Průřez flexibilního vodiče 1 - 6 mm²

Průřez plného vodiče 1.5 - 10 mm²

Rozměry

Výška 85 mm

Šířka 35 mm

Hloubka 60 mm

Napájení 230 V, záložní baterie 10 let

Napájecí napětí 3N, 400/230 V

Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP30

Výkon

Výkon 5 VA

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu 4 W

Konektivita

Typ připojení Šroubová svorka

Elektrický proud

Přijatelná proudová zatížitelnost AC1 8 A

Nastavení

Doba zpoždění vypnutí 12 s

Instalace, montáž

Montáž Systém přípojnic
Lišta DIN