



EU302

Kontrolní relé 3-fáz. (pro napětí  $U_{min}/U_{max} \pm 5$  až 20%,  $t=0,1-12$  s)

#### Technické vlastnosti

##### Kapacita

|              |   |
|--------------|---|
| Počet modulů | 2 |
|--------------|---|

##### Podmínky použití

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Provozní teplota             | -20 - 55 °C |
| Skladovací/přepravní teplota | -40 - 70 °C |

##### Připojení

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Průřez flexibilního vodiče | 1 - 6 mm <sup>2</sup>    |
| Průřez plného vodiče       | 1.5 - 10 mm <sup>2</sup> |

##### Rozměry

|         |       |
|---------|-------|
| Výška   | 85 mm |
| Šířka   | 35 mm |
| Hloubka | 60 mm |

##### Napájení 230 V, záložní baterie 10 let

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Napájecí napětí | 3N, 400/230 V |
|-----------------|---------------|

##### Frekvence

|           |            |
|-----------|------------|
| Frekvence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

##### Bezpečnost

|                 |      |
|-----------------|------|
| Stupeň krytí IP | IP30 |
|-----------------|------|

##### Výkon

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| Výkon                                        | 5 VA |
| Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu | 4 W  |

##### Konektivita

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Typ připojení | Šroubová svorka |
|---------------|-----------------|

##### Elektrický proud

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Přijatelná proudová zatížitelnost AC1 | 8 A |
|---------------------------------------|-----|

##### Nastavení

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Doba zpoždění vypnutí | 12 s |
|-----------------------|------|

##### Instalace, montáž

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| Montáž | System přípojníc<br>Lišta DIN |
|--------|-------------------------------|