



HAC308

Lastscheider 3-polig 80 A modulair M2

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Nominale stroom	80 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC21	80 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC21B	80 A

Architectuur

Pooltype	3P
Bedieningselement	Korte draaigreep

Elektrische Stroom

Nominale bedrijfsstroom bij AC22 categorie B	80 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC23 categorie A	80 A

Architectuur

Aantal polen	3
--------------	---

Elektrische Stroom

Nominale bedrijfsstroom bij AC23 categorie B	80 A
Nominaal kortsluitvermogen I _{cm} bij 415 V AC volgens IEC60947-3	2,10 kA
Nominale piekstroombestendigheid I _{cw} 1 s IEC60947	1,50 kA
Nominale piekstroombestendigheid I _{cw} IEC60947	1,50 kA

Aansluiting

Doorsnede stijve geleider	35 mm ²
---------------------------	--------------------

Spanning

Nominale isolatiespanning U _i	800 V
Nominale stroomhoudspanning U _{imp}	8000 V
Nominale spanning U _e	380 - 415 V

Vermogen

Vermogensverlies per pool bij I _n	2,40 W
Totaal vermogensverlies onder I _N	7,20 W
Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1	52000 W
Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC23	36000 W

Installatie, montage

Nominaal aandraaimoment	3,5 - 3,85 NM
-------------------------	---------------

Uitrusting

Motorbediening optioneel	Nee
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 70 °C
---------------------	-------------

Deksel, deur

Vergrendelbaar	Ja
----------------	----

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Connectiviteit

Type connector/stekker	Schroefaansluiting
------------------------	--------------------

Funcities

Is omkeerschakelaar	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting	Nee
Uitvoering als hoofdschakelaar	Ja
Uitvoering als onderhouds/werkingsschakelaar	Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar	Ja
Uitvoering als lastscheider	Ja

Capaciteit

Aantal modules	3
----------------	---

Duurzaamheid

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja