



HCA161H

**Schakelaar met vrije afschakeling x160 4P 160A**

**Technische karakteristieken**

**Elektrische Stroom**

|                                               |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Nominale stroom                               | 160 A |
| Nominale piekstroombestendigheid Icw IEC60947 | 2 kA  |

**Architectuur**

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Aantal polen      | 4      |
| Bedieningselement | Knevel |

**Aansluiting**

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Doorsnede stijve geleider  | 4 - 95 mm <sup>2</sup> |
| Doorsnede soepele geleider | 4 - 70 mm <sup>2</sup> |

**Spanning**

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Nominale isolatiespanning Ui    | 690 V  |
| Nominale stoothoudspanning Uimp | 8000 V |

**Frequentie**

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

**Funcities**

|              |            |
|--------------|------------|
| Afschakelaar | Schakelaar |
|--------------|------------|

**Duurzaamheid**

|               |    |
|---------------|----|
| REACH conform | Ja |
| RoHS conform  | Ja |