



HCA161H

Interruttore manovra sezionatore h3 x160 4P 160A

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente nominale	160 A
Corrente nominale di breve durata Icw IEC 60947	2 kA

Architettura

Numero di poli	4
Elemento di controllo/comando	Manetta

Connessione

Sezione conduttore rigido	4 - 95 mm ²
Sezione conduttore flessibile	4 - 70 mm ²

Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale Ui	690 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	8000 V

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Funzioni

Unità di sgancio	Interruttore
------------------	--------------

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si