



HCA161H

Технічні характеристики

Електричний струм

Номінальний струм	160 A
Номінальний струм короткочасної витримки I _{cs} згідно з IEC 60947	2 kA

Архітектура

Кількість полюсів	4
-------------------	---

Під'єднання

Поперечний переріз жорсткого провідника	4 - 95 mm ²
Поперечний переріз гнучкого провідника	4 - 70 mm ²

Напруга

Номінальна напруга ізоляції U _i	690 V
Номінальна імпульсна витримувана напруга U _{imp}	8000 V

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Sustainability

Відповідність REACH	Yes
Відповідність RoHS	Yes