



HXF001H

Bobine à émission h1600 24V DC

Caractéristiques techniques

Puissance

| | |
|------------------------|---------|
| Consommation à l'appel | 0,72 VA |
|------------------------|---------|

Sécurité

| | |
|---------------------------|------|
| Classe de protection (IP) | IP4X |
|---------------------------|------|

Tension

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Tension circuit de commande en CA | 0 - 0 V |
|-----------------------------------|---------|

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Tension circuit de commande en CC | 24 - 24 V |
|-----------------------------------|-----------|

| | |
|------------------------------|---------|
| Tension assignée d'emploi Ue | 0 - 0 V |
|------------------------------|---------|

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Tension assignée d'emploi en DC | 24 - 24 V |
|---------------------------------|-----------|