



75144134



IP20

### Sensore vetro KNX quadruplo comfort KNX - Serie TS Sensor vetro alu

#### Caratteristiche tecniche

#### Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso

#### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 45 °C

#### Funzioni

Con termostato per ambienti Sì

#### Potenza

Corrente assorbita 12,50 mA

#### Serie

Profondità di installazione	24,20 mm
Profondità delle scatole da incasso	27 mm
Altezza	160 mm
Larghezza	86 mm
Profondità	37,70 mm

#### Equipaggiamento

Numero di punti di azionamento 8

#### Controlli e indicatori

Con indicatore a LED Sì

#### Materiali

Colore	Alluminio
Codice RAL	9006
Materiale	Alluminio Vetro
finitura superficiale	Lucido

#### Acessori

Con campo per l'etichetta No

#### Schermo

Con display No

#### Testo

Funzione	Per funzioni interruttori, pulsanti, regolatori luce e veneziane Funzione di blocco per superfici sensibili, ad es. per la pulizia della superficie del vetro
Tipo di montaggio	Per installazione verticale
Temperatura	Collegamento aggiuntivo per sonda termica esterna Sonda termica integrata da utilizzare come derivazione di regolazione Misurazione della temperatura tramite sonda termica interna od oggetto di comunicazione esterno

#### Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì