




75144134



KNX-touch geconfig. 4-v, berker TS Sensor glas, alu

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

Funcities

Met ruimtethermostaat	Ja
-----------------------	----

Vermogen

Stroomverbruik	12,50 mA
----------------	----------

Afmetingen

Inbouwdiepte	24,20 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	27 mm
Hoogte	160 mm
Breedte	86 mm
Diepte	37,70 mm

Samenstelling

Aantal bedieningspunten	8
-------------------------	---

Bediening en signalering

Met led-indicatie	Ja
-------------------	----

Materiaal

Kleur	Aluminium
RAL-code	9006
Materiaal	Aluminium Glas
Afwerking oppervlakte	Glanzend

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Scherm

Met display	Nee
-------------	-----

Teksten

Functie	Voor schakel-, impuls, dim- en jaloeziefuncties Blokkeerfunctie voor de sensorvlakken, bijv. voor het schoonmaken van de glasoppervlakken
Montagewijze	Voor verticale montage
Temperatuur	Extra aansluiting voor externe temperatuursensor Geïntegreerde temperatuursensor voor bedrijf als regelaar bijpost Temperatuurmeting via interne temperatuursensor of extern communicatie-object

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja