



75663694



## B.IQ - BP KNX IV 3 tec+termóst, alu

### Características técnicas

#### Instalação / montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 45 °C
------------------------------	------------

#### Funções

Com controlador de temperatura ambiente	Sim
---	-----

#### Dimensões

Altura	128,60 mm
Largura	88,50 mm
Profundidade	16,65 mm

#### Equipamento

Número de pontos de comando	8
-----------------------------	---

#### Comandos e sinalizadores

Com sinalizadores LED	Sim
-----------------------	-----

#### Materiais

Cor	Alumínio
Código RAL	9006
Material	Alumínio
Acabamento	Mate

#### Ecrã

Com display	Sim
-------------	-----

#### Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

#### Textos

Função	Para funções para interruptor, botão de pressão, reóstato, estores e termóstato Com função de proteção de válvula Pode ser ativada a função de ajuda do botão de pressão
Modo de funcionamento	Modos de funcionamento do controlador: conforto, espera, noite e modo de proteção contra frio/calor
Proteção	Com proteção contra desmantelamento
Temperatura	Medição da temperatura através do sensor de temperatura interno e/ou de um objeto de comunicação externo (relação de medição parametrizável) Fornecimento do valor da temperatura interna através de um objeto de comunicação