



HBT250H

Aardlekelement P250 4P 250 A I_{dn} 30 mA tot 6 A instelbaar

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Nominale stroom	250 A
Nominale aardlekstroom I _{dn}	30 mA
	100 mA
	300 mA
	1000 mA
	3000 mA
	6000 mA

Architectuur

Aantal polen	4
--------------	---

Veiligheid

Type aardlekbeveiliging	A HI
-------------------------	------

Spanning

Nominale isolatiespanning U _i	500 V
Nominale stoothoudspanning U _{imp}	6000 V

Aansluiting

Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor dikke bedrading	35 - 185 mm ²
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele geleiders	35 - 150 mm ²

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----