



HBT250H

Chráničový modul pro P250, 4-pól, 250A; 0,03 - 6 A

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	250 A
Jmenovitý reziduální provozní proud I _{dn}	30 mA 100 mA 300 mA 1000 mA 3000 mA 6000 mA

Architektura

Počet pólů	4
------------	---

Bezpečnost

Typ diferenciální ochrany	A HI
---------------------------	------

Napětí

Jmenovité izolační napětí	500 V
Jmenovité impulzní výdržné napětí U _{imp}	6000 V

Připojení

Připojovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u plného vodiče	35 - 185 mm ²
Průřez vstupu a výstupu se šrouby, pro flexibilní vodiče	35 - 150 mm ²

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----