




HWX012H

### Moteur de rechargement 48V AC 50/60Hz HW2/4 (MO)

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Courant assigné nominal | 4,20 A |
|-------------------------|--------|

##### Tension

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Type de tension d'alimentation      | AC        |
| Tension assignée d'isolement        | 450 V     |
| Tension assignée de tenue aux chocs | 6000 V    |
| Tension circuit de commande en CA   | 48 - 48 V |

##### Conditions d'utilisation

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Température de service | -25 - 70 °C |
|------------------------|-------------|

##### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

##### Fonctions

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Avec fonction auto reset | Non |
|--------------------------|-----|

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| REACH-sans SVHC              | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |