



VZ318P

Vrata, vega, bijela, 54M, 3 reda, sa šarkama

Tehničke karakteristike

Dimenzije

Visina	625 mm
Širina	400 mm
Dubina	20 mm

Poklopac, vrata

Vrata/poklopac je proziran	Ne
Vrsta vrata ormara	Zaustavna vrata

Materijali

RAL kod	9010
Boja	Bijelo
Materijal	Plastika
Obrada	Neobrađeno

Arhitektura

Položaj vrata ormara	Lijevo Desno
----------------------	-----------------

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP40
-------------------------------	------

Održivost

Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da