



510040



Drukknopdrukker en lichtsignaal E10 maakcontact, opbouw wit, glanzend

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning 250 V

Vermogen

Vermogen gloeilamp 2 - 2 W

Materiaal

Kleur Wit

RAL-code 1013

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Duroplast

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte 61,20 mm

Breedte 61 mm

Diepte 41,50 mm

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Teksten

Verlichting Voor verlichtings- en controlecircuit

Opdruk Zonder opdruk

Duurzaamheid

RoHS conform Ja