



510040

Taster i svjetlosni signal E10, NO, NŽ, bijela sjajna

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni napon	250 V
---------------	-------

Snaga

Žarulja sa žarnom niti	2 - 2 W
------------------------	---------

Materijali

Boja	Bijelo
RAL kod	1013
Obrada površine	Sjajno
Materijal	Duroplastika
Obrada	Neobrađeno

Dimenzije

Visina	61,20 mm
Širina	61 mm
Dubina	41,50 mm

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

Tekst

Rasvjeta	Za nadzorni i krug rasvjete
Otisak	Bez otiska/natpisa

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----