



20441606



Thermostat, contact normalement ouvert, avec enjoliveur, B.3/B.7, anthracite mat

#### Caractéristiques techniques

##### Installation, montage

Montage sur

Montage encastré

##### Réglages

Température de consigne confort

10 - 40 °C

##### Dimensions

Hauteur

71 mm

Largeur

71 mm

Profondeur

42 mm

##### Alimentation électrique

Tension d'alimentation

230 V AC

##### Tension

Tension nominale

230 - 230 V

##### Courant électrique

Courant de commutation max.

10 A

##### Matières

Couleur

Anthracite

##### Puissance

Consommation d'énergie en courant de veille (solstandby)

1,20 W

##### Conditions d'utilisation

Classe d'efficacité énergétique

IV (2%)

##### Durabilité

Sans halogène

Oui

Conformité REACH

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui