



20441606



Termostato, cont. NA, + pezzo c.le Serie B.3/B.7 antrac.opac

Caratteristiche tecniche

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

Impostazioni

Setpoint temperatura di confort	10 - 40 °C
---------------------------------	------------

Serie

Altezza	71 mm
Larghezza	71 mm
Profondità	42 mm

Alimentazione

Tensione di rete	230 V AC
------------------	----------

Condizioni di impiego

Tensione nominale	230 - 230 V
-------------------	-------------

Corrente

Max. corrente di commutazione	10 A
-------------------------------	------

Materiali

Colore	Antracite
--------	-----------

Potenza

Consumo di corrente in modalità stand-by	1,20 W
--	--------

Condizioni d'uso

Classe di efficienza energetica	IV (2%)
---------------------------------	---------

Sostenibilità

Senza alogenri	Si
Conformità REACh - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si