



20441606



B.X Reg. temp. ze ster. czas. st. zw. i el. centr., ant

Właściwości techniczne

Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaż podtynkowy

Ustawienia

Nastawa temperatury komfortowej 10 - 40 °C

Wymiary

Wysokość 71 mm

Szerokość 71 mm

Głębokość 42 mm

Zasilanie

Napięcie zasilania 230 V AC

Napięcie

Napięcie znamionowe 230 - 230 V

Prąd elektryczny

Maksymalny prąd łączeniowy 10 A

Materiały

Kolor Antracyt

Moc

Zużycie energii w trybie czuwania 1,20 W

Warunki użytkowania

Klasa efektywności energetycznej IV (2%)

Sprzęt

Różnica temperatur powodująca przełączenie 0,50 K

Powiązane sondy (czujniki) Czujnik z opornikiem

Typ wyświetlacza LCD

Przełączanie na czas letni/zimowy Tak

Ekran

Z wyświetlaczem temperatury otoczenia Tak

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe Tak

Zgodny z REACH - bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak