



20441606



S.1/B.x - termóst. programável, antrc mt

Características técnicas

Instalação, montagem

Montagem Encastrar

Modo de configuração

Temperatura pré-regulada conforto 10 - 40 °C

Dimensões

Altura 71 mm

Largura 71 mm

Profundidade 42 mm

Alimentação

Tensão de alimentação 230 V CA

Tensão

Tensão nominal 230 - 230 V

Corrente elétrica

Corrente máx. de comutação 10 A

Materiais

Cor Antracite

Potência

Consumo de energia em standby (solstandby) 1,20 W

Condições de utilização

Classe de eficiência energética IV (2%)

Sustentabilidade

Livre de halógeno Sim

REACH - livre de SVHC Sim

Conformidade RoHs Sim