



20441606

Digitální termostat s nastavením času a centrálním dílem, S.1/B.x, antracit mat

Technické vlastnosti

Instalace, montáž

Montáž	Zapuštěná montáž
--------	------------------

Nastavení

Požadovaná komfortní teplota	10 - 40 °C
------------------------------	------------

Rozměry

Výška	71 mm
Šířka	71 mm
Hloubka	42 mm

Napájení 230 V, záložní baterie 10 let

Napájecí napětí	230 V AC
-----------------	----------

Napětí

Jmenovité napětí	230 - 230 V
------------------	-------------

Elektrický proud

Max. spínací proud	10 A
--------------------	------

Materiál

Barva	Antracit
-------	----------

Výkon

Spotřeba energie v pohotovostním režimu (solstandby)	1,20 W
--	--------

Podmínky použití

Třída energetické účinnosti	IV (2%)
-----------------------------	---------

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano