



20441606



## Β.ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ S.1 ΑΝΘΡΑΚΙ ΜΑΤ

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση

#### Ρυθμίσεις

Ρύθμιση θερμοκρασίας άνεσης 10 - 40 °C

#### Διαστάσεις

Ύψος 71 mm

Πλάτος 71 mm

Βάθος 42 mm

#### Τροφοδοσία

Τάση τροφοδοσίας 230 V AC

#### Τάση

Ονομαστική τάση 230 - 230 V

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Μέγιστο ρεύμα διακοπής 10 A

#### Υλικά

Χρώμα Ανθρακί

#### Ισχύς

Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής (solstandby) 1,20 W

#### Συνθήκες χρήσης

Ενεργειακή κλάση IV (2%)

#### Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι