



20441606



Elektronisk Rums- och golvvärme-termostat S.1 Antracit

Tekniska egenskaper

Installation, montering

Montering Infälld montering

Inställningar

Börvärde komforttemperatur 10 - 40 °C

Dimensioner

Höjd 71 mm

Bredd 71 mm

Djup 42 mm

Strömförsörjning

Driftspänning 230 V AC

Spänning

Märkspänning 230 - 230 V

Elektrisk ström

Max. omkopplingsström 10 A

Material

Färg Antracit

Ström

Strömförbrukning i standby (solstandby) 1,20 W

Användningsförhållanden

Energieffektivitetsklass IV (2%)

Hållbarhet

Halogenfri Ja

REACH-SVHC fri Ja

RoHS-överensstämmelse Ja