



20441606



Регулятор темп-ри з годинниковим механізмом, 250В, антрацит В.х

Технічні характеристики

Налаштування

Заданий параметр температури комфорту	10 - 40 °C
---------------------------------------	------------

Розміри

Висота	71 mm
Ширина	71 mm
Глибина	42 mm

Напруга

Номінальна напруга	230 - 230 V
--------------------	-------------

Електричний струм

Максимальний комутаційний струм	10 A
---------------------------------	------

Потужність

Споживання енергії в режимі очікування (solstandby)	1,20 W
---	--------

Умови використання

Клас енергоефективності	IV (2%)
-------------------------	---------

Sustainability

Без галогену	Yes
Відповідність REACH	Yes
Відповідність RoHS	Yes