



B45370

### Colonne standard TerCia CLE-C45 2 faces Hmax fixation 3300 à 3600mm alu anodisé

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Profondeur                 | 130 mm                      |
| Largeur                    | 65 mm                       |
| Hauteur d'installation     | 3,3 - 3,6 m                 |
| Réglage de la hauteur      | 300 mm                      |
| Section intérieure / utile | 5300 - 5300 mm <sup>2</sup> |
| Forme de la colonne        | Rectangulaire               |
| Largeur du couvercle       | 45 mm                       |

##### Couvercle, porte

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Nombre de couvercles montables | 2 |
|--------------------------------|---|

##### Équipement

|           |     |
|-----------|-----|
| Réglable  | Oui |
| Portatifs | Non |

##### Câble

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Position d'entrée du câble | Dessus |
|----------------------------|--------|

##### Installation, montage

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Montage au plafond possible | Oui |
| Convient au montage au sol  | Non |

##### Matière

|            |           |
|------------|-----------|
| Matériau   | Aluminium |
| Traitement | Anodisé   |
| Couleur    | Aluminium |

##### Configuration

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Nombre de côtés pour l'installation | Double face |
|-------------------------------------|-------------|

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|

#### Photos | dessins

