



FB9923009016

**Goulotte FB 100x230mm PVC blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	100 mm
Largeur	230 mm
Longueur	2000 mm
Largeur du couvercle	230 mm

**Cache, porte**

Nombre de couvercles pouvant être montés	1
--	---

**Dimensions**

Section intérieure	19660 - 19660 mm <sup>2</sup>
--------------------	-------------------------------

**Capacité**

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	77
---	----

**Matière**

Matière	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement de surface	Non traité
Code RAL	9016
Couleur	Blanc signalisation

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP20

**Normes**

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

**Connectivité**

Accessoires d'alignement	Sans éclisses
--------------------------	---------------

**Équipement**

Nombre de cloisons	0
Nombre de compartiments	1 - 5
Nombre de cloisons clipsables	4
Éclisses incluses	Oui
Avec film de protection	Non

**Installation, montage**

Perforation de socle	Oui
----------------------	-----

**Durabilité**

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Illustrations | dessins

