



10128962

**Okvir, 2-struki, S.1, crvena sjajna**

**Tehničke karakteristike**

**Kapacitet**

|             |   |
|-------------|---|
| Broj:       | 2 |
| Broj modula | 2 |

**Materijali**

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Boja            | Crvena       |
| RAL kod         | 3003         |
| Obrada površine | Sjajno       |
| Materijal       | Duroplastika |
| Obrada          | Neobrađeno   |

**Dimenzije**

|        |           |
|--------|-----------|
| Visina | 80,50 mm  |
| Širina | 151,50 mm |
| Dubina | 9,50 mm   |

**Pribor**

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Ima polje za označavanje | Ne |
|--------------------------|----|

**Instalacija, montaža**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Položaj za montažu/spajanje | Vodoravno/Horizontalno<br>Uspravno/Vertikalno |
|-----------------------------|---|

**Sigurnost**

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP20 |
| Otpornost na udarce IK        | IK02 |

**Tekst**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Način instalacije | Pričvršćivanje stezaljkom<br>Za vertikalnu i horizontalnu montažu |
|-------------------|---|

**Održivost**

|                   |    |
|-------------------|----|
| Bez halogena      | Da |
| REACH-bez SVHC    | Da |
| Usklađeno sa RoHS | Da |