



47636084



WCD RA met klapdeksel en slot, berker Q.1/Q.3/Q.7 alu gelakt

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning 250 V

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 16 A

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Materiaal

Kleur Aluminium

RAL-code 9006

Afwerking oppervlakte Softfinish

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Onbehandeld
Gelakt

Afmetingen

Hoogte 71 mm

Breedte 53 mm

Diepte 71 mm

Aantal eenheden 1

Aansluiting

Type connector/steker Steekklem

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Steekaansluiting

Aansluitwijze Schroefbevestiging
Klemmontage

Samenstelling

Type steker contactdoos Schuko

Stekerstand gedraaid Nee

Met klapdeksel Ja

Met ronde aardingspen Nee

Met signaallamp Nee

Met slot Ja

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Deksel, deur

Type deksel Zelfsluitend scharnierende afdekking

Capaciteit

Aantal modules 1

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging Nee

Slagvastheid IK IK05

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Funcies

Met oriëntatieverlichting Nee

Met functieverlichting Nee

Identificatie

Met opdruk Nee

Teksten

Deur Centraalplaat

Beveiliging Zonder verhoogde aanraakbeveiliging

Aansluitwijze Met steekklemmen

Geschikt voor

Q.x

Duurzaamheid

RoHS conform Ja
