



EU300

Relé de control de tensión trifásico (simetría)

Características técnicas

Capacidad

Número de módulos	2
-------------------	---

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-20 - 55 °C
Temperatura de almacenamiento/transporte	-40 - 70 °C

Conexión

Sección transversal de conductor flexible	1 - 6 mm ²
Sección transversal de conductor rígido	1.5 - 10 mm ²

Dimensiones

Altura	85 mm
Profundidad	64 mm

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP20
-------------------------------------	------

Potencia

Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	4 W
--	-----

Conectividad

Tipo de conexión	Borne de tornillo
------------------	-------------------

Corriente eléctrica

Corriente asignada de empleo en AC1	8 A
-------------------------------------	-----

Instalación, montaje

Montaje en	Perfil DIN
------------	------------